

# Gitterstabmagnete

Zur Abscheidung ferritischer Partikel aus Schüttgütern und Kunststoffgranulat. Runde und eckige Bauformen werden in Trichtern und Behältern eingesetzt. Easy-Clean-Ausführungen lassen sich zum Reinigen auseinanderziehen und unterbrechen dabei das Magnetfeld.

## Neodym-Gitterstabmagnet | Eckig



- + Für eisenhaltige Rückstände bei frei rieselnden Schüttgütern
- + Durchmesser Filterstab: 25mm / Durchmesser Ablenkstab: 8mm
- + Max. Temp. 80°C
- + Gehäuse: 1.4404

| Artikel-Nr.   | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ablenkstab | Gewicht [kg] |
|---------------|--------|--------|--------|------------|--------------|
| MAG-100-100-G | 100    | 100    | 40     | ja         | ca. 1,0      |
| MAG-150-150-G | 150    | 150    | 40     | ja         | ca. 2,0      |
| MAG-200-200-G | 200    | 200    | 40     | ja         | ca. 3,0      |
| MAG-250-250-G | 250    | 250    | 40     | ja         | ca. 4,0      |
| MAG-300-300-G | 300    | 300    | 40     | ja         | ca. 6,0      |
| MAG-400-400-G | 400    | 400    | 40     | ja         | ca. 9,0      |
| MAG-500-500-G | 500    | 500    | 40     | ja         | ca. 15,0     |
| MAG-600-600-G | 600    | 600    | 40     | ja         | ca. 21,0     |

**Produktseite öffnen**

[michel-tube.com/gitterstabmagnete](http://michel-tube.com/gitterstabmagnete)



# Gitterstabmagnete

## Neodym-Gitterstabmagnet | Rund



- + Für eisenhaltige Rückstände bei frei rieselnden Schüttgütern
- + Durchmesser Filterstab: 25mm / Durchmesser Ablenkstab: 8mm
- + Max. Temp. 80°C
- + Gehäuse: 1.4404

| Artikel-Nr. | D [mm] | H [mm] | Filterstäbe | Ablenkstab | Gewicht [kg] |
|-------------|--------|--------|-------------|------------|--------------|
| MAG-150-G   | 150    | 40     | 3           | ja         | ca. 2,0      |
| MAG-200-G   | 200    | 40     | 4           | ja         | ca. 5,0      |
| MAG-250-G   | 250    | 40     | 5           | ja         | ca. 7,0      |
| MAG-300-G   | 300    | 40     | 6           | ja         | ca. 9,0      |
| MAG-350-G   | 350    | 40     | 7           | ja         | ca. 11,0     |
| MAG-400-G   | 400    | 40     | 8           | ja         | ca. 14,0     |

**Produktseite öffnen**

[michel-tube.com/gitterstabmagnete](https://michel-tube.com/gitterstabmagnete)



# Gitterstabmagnete

## Easy-Clean-Gitterstabmagnet | Typ GEC1



- + Ausführung mit einem zusätzlichen, abziehbaren Edelstahlgehäuse für eine schnelle Reinigung
- + Extrakter beidseitig geöffnet / verhindert Ansammlung von Verschmutzungen
- + HDPE-Streifen für einfaches Wiedereinsetzen des Magneten

| Artikel-Nr.      | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Filterstäbe | Gewicht [kg] |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|
| MAG-096-096-GEC1 | 96     | 196    | 50     | 1           | ca. 1,0      |
| MAG-146-146-GEC1 | 146    | 146    | 50     | 2           | ca. 1,6      |
| MAG-196-196-GEC1 | 196    | 196    | 50     | 3           | ca. 2,3      |
| MAG-246-246-GEC1 | 246    | 246    | 50     | 4           | ca. 3,5      |
| MAG-296-296-GEC1 | 296    | 296    | 50     | 5           | ca. 4,6      |
| MAG-346-346-GEC1 | 346    | 346    | 50     | 6           | ca. 5,7      |
| MAG-396-396-GEC1 | 396    | 396    | 50     | 7           | ca. 6,8      |
| MAG-446-446-GEC1 | 446    | 446    | 50     | 8           | ca. 7,9      |
| MAG-496-496-GEC1 | 496    | 496    | 50     | 9           | ca. 9,1      |
| MAG-546-546-GEC1 | 546    | 546    | 50     | 10          | ca. 10,1     |
| MAG-596-596-GEC1 | 596    | 596    | 50     | 11          | ca. 11,4     |
| MAG-696-696-GEC1 | 696    | 696    | 50     | 13          | ca. 12,5     |
| MAG-796-796-GEC1 | 796    | 796    | 50     | 15          | ca. 13,6     |

**Produktseite öffnen**

[michel-tube.com/gitterstabmagnete](http://michel-tube.com/gitterstabmagnete)



# Gitterstabmagnete

## Easy-Clean-Gitterstabmagnet | Typ GEC2



- + Ausführung mit einem zusätzlichen, abziehbaren Edelstahlgehäuse für eine schnelle Reinigung
- + Extrakter beidseitig geöffnet / verhindert Ansammlung von Verschmutzungen
- + HDPE-Streifen für einfaches Wiedereinsetzen des Magneten

| Artikel-Nr.      | L [mm] | B [mm] | H [mm] | Filterstäbe | Gewicht [kg] |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|
| MAG-096-096-GEC2 | 96     | 96     | 50     | 2           | ca. 1,5      |
| MAG-146-146-GEC2 | 146    | 146    | 50     | 3           | ca. 2,0      |
| MAG-196-196-GEC2 | 196    | 196    | 50     | 4           | ca. 2,5      |
| MAG-246-246-GEC2 | 246    | 246    | 50     | 5           | ca. 4,0      |
| MAG-296-296-GEC2 | 296    | 296    | 50     | 6           | ca. 4,5      |
| MAG-346-346-GEC2 | 346    | 346    | 50     | 7           | ca. 6,0      |
| MAG-396-396-GEC2 | 396    | 396    | 50     | 8           | ca. 7,0      |
| MAG-446-446-GEC2 | 446    | 446    | 50     | 9           | ca. 9,5      |
| MAG-496-496-GEC2 | 496    | 496    | 50     | 10          | ca. 11,5     |
| MAG-546-546-GEC2 | 546    | 546    | 50     | 11          | ca. 13,0     |
| MAG-596-596-GEC2 | 596    | 596    | 50     | 12          | ca. 14,5     |
| MAG-696-696-GEC2 | 696    | 696    | 50     | 14          | ca. 15,0     |
| MAG-796-796-GEC2 | 796    | 796    | 50     | 16          | ca. 16,0     |

**Produktseite öffnen**

[michel-tube.com/gitterstabmagnete](http://michel-tube.com/gitterstabmagnete)

