



HiVac 7

Gleichmäßige, blasenfreie Mischung

Die HiVac™ 7 überzeugt durch ergonomisches Design und angenehme Haptik bei der Zementapplikation. Mit wenigen Komponenten ist sie schnell und intuitiv zusammenzusetzen.

Die klare Kartusche ermöglicht Sicht auf den Mischvorgang, sodass die Zementqualität jederzeit visuell überprüft werden kann.

Die farbliche Kennzeichnung zeigt die korrekte Endposition und verhindert, dass Zementreste in den Deckelbereich gelangen. Dadurch ist die Sollbruchstelle leicht identifizierbar und die Handhabung besonders sicher.

Das Vakuummischsystem der HiVac™ 7 sorgt für eine gleichmäßige, blasenfreie Mischung und reduziert Dämpfe auf ein Niveau unterhalb der Arbeitsschutzrichtlinien. Der Aktivkohlefilter absorbiert entstehende Dämpfe effektiv.

Artikelnr.	Bezeichnung	VE
C901	HiVac 7 - Kartusche max. Füllmenge: 80 gr.	10 Stück
H759	HiVac 7 - Abgabepistole Knochenzement-Abgabepistole zur Verwendung mit C901	1 Stück
C903	HiVac 7 - Kartusche groß max. Füllmenge: 120 gr.	10 Stück
H759L	HiVac 7 - Abgabepistole Lang Knochenzement-Abgabepistole zur Verwendung mit C903	1 Stück
P721	Femurzementdruckhalter/Femursiegel	10 Stück
H550	Vakuum Fußpumpe für HiVac Mischsysteme	1 Stück