




Compact är ett expanderande, trycktätt tätningssystem för genomföringar med kablar, gas-, vatten- och avloppsrör i väggar och borrhål. Finns i flera varianter som tillsammans uppfyller de flesta behoven.

Det omfattande sortimentet av kompakta tätningar är designade för universell användning och täcker alla sektorer inom anläggnings- och industriapplikationer.

Kompakt-tätningen kan användas både på befintliga installationer och vid installation av nya system.

Vid installation av nya rör eller kablar rekommenderar vi den slutna versionen




RÄCKVIDD AV TEMPERATUR



TRYCK UPP
TILL 1,5 BAR

De angivna värdena för trycktätheten gäller vid 23°. För andra, framför allt högre permanenta drifttemperaturer, bör vid behov en utkastningssäkring monteras.



Ett tätningssystem som fungerar överallt

Compakt-tätningen typ Varia är ett flexibelt vägggenomföringstätningssystem som kan användas som en tillfällig blindplugg för icke-pressande vatten eller som en enkel genomföring för pressvatten.

Tätningområdet för Compakt-tätningen t.ex. typ Varia 1.5 för ett kärnborrat hål I.D. 100 mm är kontinuerligt från 18 upp till 65 mm på grund av de små stegen på 5 mm per ring. Compakt-tätningen typ Varia 1.0 för kärnborrat hål I.D. 100 är speciellt användbar vid husinföring för eftermontering. Fyra olika storlekar av bärrör kan föras igenom med Varia tätningar kärnborrade hål I.D. 150 och 200 mm. Tätningarna är speciellt gjorda för plaströr med mjukt gummi.

Compakt typ Varia 1.5 ND80 / ND100 / ND110 är gjord för ett kärnborrat hål/vägghylsa I.D. 80 mm / 100 mm / 110 mm och för bärrör eller kabel, kontinuerligt från 18 till 45 mm / 18 mm till 65 mm / 110 mm.

Compakt typ Varia 1.0 ND100 har designats i en delad version för ett kärnborrat hål/vägghylsa I.D. 100 mm hylsa för eftermontering och kan användas för bärrör, O.D. 20, 25, 32, 40, 50 och 63 mm.

Compakt typ Varia ND150 är gjord för ett kärnborrat hål/vägghylsa I.D. 150 mm och för bärrör O.D. 60,3 - 63, 75-76, 1, 88, 9-90 och 110 mm.

Tryckplattor: S304 delar Split version

Trycktät: 1 bar

Gummitjocklek: 40 mm

Gummimaterial: EPDM

Temperatur: -30° till +120°C

Hårdhet: 50° ± 5°

Monteringsinstruktioner

1. Varje Compakt-tätning består av ett gummi-element, två tryckplattor och flera bultar, beroende på tätningsstorlek. Verifiera att hålet och rör-/kabel-dimensionerna är enligt den specificerade modellen av den kompakta tätningen som används.

2. Rengör insidan av det kärnborrade hålet från skräp och ta bort eventuella vassa kanter. Rengör rörmanteln eller kabelhylsan. Vi rekommenderar beläggning av kärnborrade hål med KB epoxiharts i ordning för att skydda betongen och jämna ut eventuella håligheter eller spår.

3a. Om du installerar en kompakt sluten version gånga den kompakta tätningen över höljesröret/kabeln hela vägen in i det kärnborrade hålet tills tätningstryckplattan ligger i jämnhöjd med väggen.

3b. Om du har en Compakt Splitversion, skruva loss muttrarna på en av halvcirkeltryckplattorna och ta bort de två plattorna på baksidan och framsidan. Med en vass kniv gör du ett enda rent snitt genom gummi-elementet framifrån och bak.

4. Trä gummi-elementet runt röret/kabeln och montera tillbaka de två halvcirkeltryckplattorna. Skjut in tätningen i det kärnborrade hålet tills den ligger i nivå med väggytan

5. Se alltid till att tätningen sätts in med muttrarna mot insidan av byggnaden. På detta sätt kommer muttrarna att vara åtkomliga för efterföljande åtdragning.

6. Dra åt den första muttern ett varv medurs. Dra sedan åt muttern diagonalt mot den första, på motsatt sida. Fortsätt på detta sätt tills maximalt vridmoment har applicerats på alla muttrar. Kontrollera vridmomentet efter två timmar och dra åt igen vid behov.

Viktiga anteckningar:

- Compakt-tätningen är inte ett röstöd eller ankare. Alla rör och kablar måste ha ordentligt stöd och fästen inuti och utanför väggen.
- Måste vara centrerade inuti kärnborrhålet.
- Vid montering runt tunna plaströr måste en momentnyckel användas för att undvika skador på rörmanteln.
- Använd skiftnyckelförlängare

BULTTYP	MAX VRIDMOMENT
M6	5 NM
M8	10 NM
M10	15 NM
M12	20 NM

