

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 26.02.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RP958	Pedaliera dual per riabilitazione elettrica attiva / passiva		
Destinazione d'uso			
La Pedaliera è destinata a persone con difficoltà motorie e sono indicate per ristabilire e mantenere la coordinazione e la muscolatura degli arti superiori e inferiori.			
Caratteristiche principali			
Pedaliera elettrica attiva / passiva. Funzionamento con motore elettrico con 20 livelli di intensità (10 passivi + 10 attivi). Display LCD per lettura dati e dashboard di controllo. Impugnature ergonomiche. Pedali con fascia fermapiedi regolabili. Pad in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza e profondità. Ghiera di regolazione. Sistema frenante indipendente dalla velocità.			
Immagine prodotto			
			
RIFERIMENTI FABBRICANTE			
Fabbricante	MORETTI S.P.A.		
Paese di produzione	CINA		
Classe di dispositivo	Classe I		
Codice di classificazione GMDN	35060		
Codice di classificazione CND – EMDN	Y0504		
Repertorio dei Dispositivi Medici	2722405		
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.		
Normative di riferimento	EN ISO 209571-1 / EN ISO 20957-5		
Resistenza	Motore elettrico		
Classe di utilizzo	Classe I - Professionale		
Accuratezza	B		
Tipo esercizio	Attivo / Passivo		
Alimentazione	110V – 220V 90W		

MATERIALI PRINCIPALI						
Struttura			Acciaio Verniciato			
Pedaline			Polipropilene			
DIMENSIONI						
	 L:	 P:	 H:	H seduta da terra	 Kg	
RP958	46 cm	41 cm	92 cm	-	12 kg	-