




LEHMANN



Einbauanleitung


für Laufstegstütze Wellfaserzementplatten

Artikelnummer 723103

Legende

- 1 Laufstegoberteil
- 2 Unterlagsblech
- 3 Sechskantholzschraube
DIN 571 Ø = 7 mm
- 4 Kittschnur
- 5 Stützlatte
- 6 Dachlatte
- 7 Sparren
- 8 Wellplatte
- 9 Schraubverbindung M8

- Bei Wellfaserzementplatten ist eine Stützlatte zur Lastableitung an der Dachkonstruktion zu befestigen.
- Damit das Unterlagsblech den Auflagedruck der Stütze gleichmäßig auf die Wellfaserzementplatte verteilen kann und eine regensichere Abdichtung gewährleistet ist, **muss** eine dauerelastische Kittschnur kranzförmig zwischen Unterlagsblech und Wellplatte eingelegt werden.
- Zur Einstellung der Dachneigung muss die Schraubverbindung 9 im Langloch gelöst und die Schraubverbindung 9 in der Lochreihe demontiert werden.
- Jetzt können das Laufstegoberteil 1 der Dachneigung angepasst und die Schraubverbindungen wieder befestigt werden.



Das Lehmann-Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montage-materials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachper-sonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagematerial verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.

Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Um die Lastableitung in die tragende Dachkonstruktion zu gewährleisten, ist eine Holzschraube nach DIN 571 d = 7 mm zu verwenden. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.

Für die Befestigung sind die Abschnitte 8 und 10 der DIN EN 1995-1-1 zu beachten.

Insbesondere: → Einschraubtiefe → Mindestabstände
→ Rohdichte Holz → Vorbohren

Die Laufstegstütze darf nur zum Begehen und nicht als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung verwendet werden!

Otto Lehmann GmbH
93073 Neutraubling



DIN EN 516:2006
Not. St. 0036

2400; p ≥ 1,5 kN; max. Durchbiegung
kleiner 15 mm; LST

Ref. Nr.: 2400.0001

23796143 (25.07.2013)

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21
93073 Neutraubling

Telefon +49 9401 786 0
info@otto-lehmann-gmbh.de

otto-lehmann-gmbh.de



LEHMANN