

# Scan Systemvegg

## Scan systemvegg.

Et system for interiørvegger i glass og aluminium tilpasset offentlig og privat miljø.

Løsningene er satt sammen for å kunne tilby et system hvor det er benyttet egendesignede elementer sammen med kvalitetsprodukter fra anerkjente europeiske produsenter.

Det leveres helglass løsninger med slagdører og skyvedører av høy kvalitet.



Scan systemdør lagerføres i 2 str. Overflate natureloksert og Ral 9005-30 matt sort.

↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

# Scan Systemvegg

Glass 10mm herdet og 10,76 Herdet laminert med lydfole.

Dør 890x2090 natureloksert

Dør 890x2090 Ral 9005-30 Matt sort

Dør 990x2090 natureloksert

Dør 990x2090 Ral 9005-30 Matt sort

9010 hvit profiler lagerført for raskere produksjon.

Andre mål og farger på bestilling



Viser std lagerført dør





↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

# Scan Systemvegg

## Standard Dørbeslag

Liggende låskasse for 8-10mm glass  
Lagerført i natureloksert og sort  
Andre overflater på bestilling




Låskasse for sylinder  
20.606.0500.112 Natureloksert  
20.606.0500.295 Ral 9005-30 Matt sort




Låsekasse uten sylinder  
20.602.0500.112 Natureloksert  
20.602.0500.295 Ral 9005-30 Matt sort



Sluttstykke for glass  
20.654.0500.112 Natureloksert  
20.654.0500.295 Ral 9005-30 Matt sort



Hengsel 21.920.0500.112 Natureloksert  
Hengsel 21.920.0500.295 Ral 9005-30 Matt sort



Dørvrider 22.104.0000.112 Natureloksert  
Dørvrider 22.104.0000.295 Ral 9005 Matt sort



↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

## Benefits of consistent further development



**Noise-reducing latch**  
Also included with the delivery. The noise-reducing latch lets the latch fall against the striking plate gently. Locking noises are reduced to a minimum.

**Standard latch**  
Fitted as standard



**Magnetic latch**  
Optional. In a lock with a magnetic latch, the latch enters the striking plate on its own, quietly and smoothly, when the door is closed. When the door is open, the latch is fully retracted in the lock and does not protrude as in normal locks. The latch is fitted with a "negative" polarity. A magnetic insert and magnetic clips for the frame are also available (see page 58).

### Warranty

We grant a 5-year warranty on the products in our STUDIO OLIS, STUDIO ALEA and STUDIO VENA series from the date of delivery.



### Application

For use in private and commercial properties

### Surfaces

High quality aluminium finishes with a stainless steel finish

### Clamp follower

Optimum hold for the square spindle


**Lockable, non-protruding**  
Optionally available for narrow frame profiles in which a projection of the latch and deadbolt is not possible (only 10 mm frame depth necessary).



**Lock insert**  
Noise-reducing


**Adjustment of the door handle resistance**  
Progressively with the lock fitted

**Polyisocyanate springs**




The hinge Art.-N° 21.920.0500.--- of the series ALEA for doors made of 8 – 10 mm glass is available from stock.


- 500.000 closing cycles at 50 kg, and
- 200.000 closing cycles at 65 kg door weight.
- Corrosion resistant according to DIN EN 1670 / class 3





# Scan Systemvegg



Låskasse  
21.705.0510.112 Venstre  
21.705.0520.112 Høyre



Sluttstykke  
21.715.0510.112 Venstre  
21.705.0520.112.Høyre




↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

# Scan Systemvegg


Terskel Fast  
Tilpasset dør 890  
990  
Natureloksert-Sort Hvit

Terskel Hev senk  
Med tape tilpasses dørbredde


Natureloksert  
Matt sort



Sylinder til låsekasse 26.500.0000.325




Sylinder med Knappevrider 01.913.3131.325




Halvsylinder 26.510.0000.325



Skåte for 10mm glass 26.202.0400.112 Natur  
Skåte for 10mm glass 26.202.0400.295 Ral 9005-30



Sluttstykke for skåte  
26.204.0400.112 Natureloksert  
26.204.0400.295 Ral 9005-30 Matt sort




↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

# Scan Systemvegg

Kodehåndtak Assa Abloy



Låsekasse for Kodehåndtak  
20.603.0500.112. Natureloksert



Montasjeprofiler

↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN





# Scan Systemvegg

U profil 29x33 Naturekoksert  
U-profil 29x33 Ral 9005-30 matt sort

U profil delt 29x33 Naturekoksert  
U-profil delt 29x33 Ral 9005-30 matt sort


U profil 29x55 Naturekoksert  
U-profil 29x55 Ral 9005-30 matt sort

Andre farger på forespørsel



## Sprosseprofil

Sprosseprofil Natureloksert 30x2x3000mm  
Sprosseprofil Ral 9005-30 matt sort 30x2x3000



↑ BESLAG-  
↓ GROSSISTEN

# Scan Systemvegg

## Sprosettape

Sort dobbeltsidig tape 0,8x19mm x 10 meter




## Fugetape

6x3mm glassklar 10 meter

9x3mm glassklar 10 meter

6x3mm sort 10 meter

9x3mm sort 10 meter




### Monterings veiledning


<https://www.youtube.com/watch?v=J74DMnrLcgQ>




1. Clean glass edges with pure alcohol (Isopropanol/Ethanol), free of any additives.




2. Apply the tape to one edge of the glass. By using the tesa® edge applicator a straight line and quick assembly will be assured.




3. Pressure is essential for good adhesion performance and to avoid air bubbles. For optimal results we recommend a uniform pressure during application e.g. by a pressure roller.




4. Remove approximately 5cm of the Liner at the bottom and the top and turn it to the back side.  
5. Slide the glasses together and adjust vertical fitting of both glass walls.



6. Join the glass panels together by using medium force of the vacuum device before removing the liner.



7. Remove Liner carefully and avoid any stretching of the tape.



8. Final adjustment of force to reach optimal bonding results of both glass edges.

