

# HYDRUN

Expansionskärl  
Expansion, Open Vessel  
HY-E-OV  
200/300/500 liter



→ 1-3 dagar leverans

→ 1-3 timmar driftsättning

## Beskrivning

### Enkel och kostnadseffektiv expansion

Hydruns öppna expansionskärl finns i tre storlekar för att möta olika behov av expansionsvolym.

Kärnen är utformade för en smidig installation och har testats i labbmiljö hos RISE, där det verifierats att expansionskärnen inte tillför syre till systemet.

## Funktioner

### Smidig installation

Ansluts enkelt till HY-P och HY-PD med flexibla slangar.

### Installationsvänlig lättviktare

Lätt vikt och behändigt format, underlättar både transport och installation.

### Korrosionsfritt

Kärnen är producerade av plats och löper därför ingen risk för korrosion.

### Miljövänligt val

Hydrun PE kärn är tillverkade av återvinningsbart material. Ett miljövänligt val med lång livslängd.

### Slagtålig och moståndskraftig

Kärnen är slagtåliga och hanterar temperaturer upp till 70°C.

### Testad av RISE

Funktion och prestanda verifierad i oberoende tester av Research Institutes of Sweden.

## Teknisk information

### 3 modeller

Namn	HY-E-OV-200-25	HY-E-OV-300-25	HY-E-OV-500-25
Föregående namn	EXP. PE CYL 200	EXP. PE CYL 300	EXP. PE CYL 500
Föregående art.nr	HL10231	HL10251	HL10201
Volym	200 liter	300 liter	500 liter
Arbetstemperatur	0-70°C	0-70°C	0-70°C
Anslutningar	DN25	DN25	DN25
Vikt	10 kg	13 kg	24 kg
Diameter	500 mm	580 mm	714 mm
Höjd	1150 mm	1300 mm	1400 mm
Media	Vatten	Vatten	Vatten

## Support

Läs mer om produkten på [hydrun.se/product/expansion-open-vessel](https://hydrun.se/product/expansion-open-vessel).

Har du frågor om installation eller drift? Kontakta oss på +46 573 21 630 eller [support@hydrun.se](mailto:support@hydrun.se).

Är du ny kund och vill få en offert eller lägga en beställning? Kontakta oss på +46 573 21 630 eller [sales@hydrun.se](mailto:sales@hydrun.se).

Vi hjälper dig gärna vidare.