



潤滑油保管・移送システム

油を混ぜずに、設備へ。

保管・小分け・運搬・識別・給油。
油種を守る運用を、ICANで整える。

01 共用ジョッキの混油対策に

容器・蓋を油種ごとに専用化。
色と文字で内容を確認。

02 開放保管の見直しに

蓋・キャップを閉じて管理。
異物の侵入リスクを減らす。

03 注ぎにくい給油口に

手動ポンプ付きも選択可能。
容器を置いてホースで補給。

04 高耐久・食品グレード材質

耐衝撃HDPE・UV安定剤配合。
食品グレードHDPEを採用。



写真：5L容器+12mm注油蓋 | 001014-12

2 / 5 / 10 L

選べる容器容量

6 / 12 / 25 mm

注油口径

10 色

色+文字の識別

容量と給油方法を、現場に合わせる。

耐衝撃性に優れた食品グレードHDPE容器。UV安定剤・帯電防止添加剤を配合（メーカー公表）。

1 容器容量を選ぶ

2 L



少量補給・取り回し重視

少量をこまめに補給する設備に。
持ち運びの負担を抑える候補。

写真：001007-6

5 L



日常補給の基本候補

補給量と扱いやすさを両立。
工場・整備工場での補給に。

写真：001014-12

10 L



まとまった量の補給

補給量の多い設備に。
ポンプ移送も検討できます。

写真：001021-25

右利き・左利きに対応する二条ねじ構造

蓋のねじ込み始めの位置を選ぶことで、容器の取っ手を利き手に合う向きに設定。目盛りも見やすい位置で確認できます。

2 注油口径と操作部を確認する

注油蓋は2L・5L・10L容器に対応

6 mm

001373

細い給油口・少量補給

12 mm

001380

日常補給の流量バランス

25 mm

001397


多量補給・太い流路

操作部の構造

写真3点はすべて12mm注油蓋（001380）



注油口



On／Off通気操作部



補充ポート

注油口径は油の粘度・温度・給油口寸法で選定。On／Off操作部は通気を開閉します。25mm補充ポートとは別に、デシカントブリーザー接続用ポートを備えます。

3 保管する・ポンプで送る

ポンプ／保管蓋

Pump / Storage Lid | 001045

2L・5L・10L対応。補充・通気・ポンプ等のポートを装備。蓋単体にポンプは含みません。

手動ピストンポンプ

Hand Piston Pump | 001083

5L・10L対応。ホース長1.5m。容器を置いて、奥まった給油口へ補給できます。

全12セットから、必要な構成を選ぶ。

日常補給・保管運搬・ポンプ給油。下の3例を入口に、容量と構成を絞り込みます。



日常補給の候補

5L+12mm注油蓋

写真：001014-12



保管・運搬の候補

5L+ポンプ／保管蓋／ST

写真：001014-ST



奥まった給油口の候補

5L+保管蓋+手動ポンプ／PU

写真：001014-PU

上段は用途別の構成例です。実際の選定では使用油・油温・作業姿勢を確認します。

容量	容器に組み合わせる蓋・ポンプ	メーカー型番	手動ポンプ
2L	6mm 注油蓋	001007-6	なし
2L	ポンプ／保管蓋	001007-ST	なし
5L	6mm 注油蓋	001014-6	なし
5L	12mm 注油蓋	001014-12	なし
5L	25mm 注油蓋	001014-25	なし
5L	ポンプ／保管蓋	001014-ST	なし
5L	ポンプ／保管蓋+手動ポンプ	001014-PU	あり
10L	6mm 注油蓋	001021-6	なし
10L	12mm 注油蓋	001021-12	なし
10L	25mm 注油蓋	001021-25	なし
10L	ポンプ／保管蓋	001021-ST	なし
10L	ポンプ／保管蓋+手動ポンプ	001021-PU	あり

表は容器を含む基本構成です。識別用品の付属範囲、供給色、価格・納期はお見積もり時に確認します。

ST 保管蓋付き。手動ポンプなし。

PU 保管蓋+手動ポンプ付き。

ご注文例：001014-12 × 3セット／希望色：青／使用油：油圧作動油 ISO VG 46

表にない組み合わせ・部品単体もお問い合わせください。

色と文字をそろえ、油種を取り違えない。

容器・蓋・保管棚・設備の給油口を同じ表示で管理。色に加え、製品名・粘度・設備コードをそろえます。




iBand

伸縮性のある識別バンド。
容器・工具に色の目印を。



iTags

注油蓋ハンドル用の識別パーツ。
10色で使い分け。



iPouch

油種・管理情報を表示するポケット。
2L用／5L・10L用を選択。

iPouch：2L用 001120 / 5L・10L用 001137（写真は5L・10L用）



色見本は印刷上の目安です。希望色・付属構成はお見積り時に確認します。

表示例 | 容器から給油口まで、同じ情報で照合。

容器・蓋側の管理表示

油種：油圧作動油

製品名：作動油A（記入例）

ISO VG 46 / 設備コード H-01



設備の給油口側の管理表示

油種：油圧作動油

製品名：作動油A（記入例）

ISO VG 46 / 設備コード H-01

表示を照合し、油種ごとの専用容器で補給します。実運用では使用油の正式な製品名を記入してください。

購入後2年保証

材質・ご使用にあたって

- ・燃料・溶剤には使用しないでください。
- ・注油口・ホース先端を清潔に管理。蓋を閉じて水分混入を完全には防げません。
- ・デシカントブリーザー本体の付属・接続ねじ・適合機種・使用姿勢は別途確認が必要です。
- ・食品グレードはHDPE材に関するメーカー公表です。容器自体のNSF H1登録ではありません。

油種・補給量・給油口から、必要な構成をご提案します。

油種名・粘度・1回の補給量・希望数量・給油口の写真をお知らせください。

